

Delaftale 17 – Kørestol, hjælpermanøvreret, komfort

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
12 22 18 (-04)	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
<p>Kørestol, hjælpermanøvreret komfort, aktiv, med polstret sæde, ryg og nakkestøtte, med høj grad af siddekomfort og med mulighed for variation af siddestilling. Justering af rygfældning og sædekip skal ske ved hydraulik eller el. Stolen skal have mange indstillingsmuligheder, herunder indstilling af balancepunkt, for at kunne skabe en god køreergonomi. Stolen skal kunne køres frem af bruger eller skubbes af hjælper.</p>	
Sædestørrelser	<p>Kørestolen skal kunne fås i flere bredder, der dækker området fra 38 cm – 55 cm. Bredde intervallet skal være max. 5 cm.</p> <p>Kørestolen skal kunne fås i flere dybder, der dækker området fra 36 –55 cm. Det max. dybdeinterval må være max. 5 cm.</p> <p>Kørestolen skal kunne fås i flere højder, der dækker området fra 36–45 cm uden pude.</p>
Kipfunktion	Sædeenheden skal kunne kipe min. 20° bagud – og min.1° fremad.
Ryg	Stolen skal leveres med stropryg. Ryggen skal kunne fældes min. 15° bagud. Ryggen skal have mulighed for forskellige typer af ryghynder. Der skal være mulighed for forskellige ryghøjder. Ved indstilling af ryghøjden bibeholdes standard rygrør.
Betjening	Rygfældning og sædekip skal kunne indstilles med bruger i stolen og være lette og logiske at betjene.
Armlæn	<p>Skal være højdeindstillelige og aftagelige, samt gerne med mulighed for regulering af den indbyrdes afstand.</p> <p>Højde over sæde fra 15,5 cm – 32,5 cm. Med et interval på max. 2½. Armlænene skal være med plastsidestykker eller anden type frakkeskåner. Armlænsbolstring skal være af et ikke absorberende materiale.</p>
Benstøtter	<p>Skal være højdeindstillelige, eleverbare og aftagelige. Gerne længdekompenserende benstøtter.</p> <p>Benstøtterne skal kunne højdejusteres i interval af 2 cm. Benstøtterne skal være forsynet med lægplader, som kan vinkles og er indstillelige i dybden og højden.</p>
Fodplader	2-delte opklappelige fodplader med antiskrid overflade. Skal være forsynet med dybdejusterbar hælstrømpe. Skal kunne vinkles fremad/bagud og være dybdejusterbare. Skal kunne holde sig oppe i opslået tilstand.
Hjul	<p>Drivhjul skal være min. 20–24” med luftfyldte slanger. Drivringene skal kunne afmonteres. Drivringenes afstandsstykker skal kunne justeres. Hjulene skal være med quick–release aksel.</p> <p>Svinghjulenes dæk/gummiringe skal være massive og forefindes i størrelserne 6–8”. Forgafler med mulighed for forskellig placering af hjul.</p> <p>Dæk må ikke kunne smitte af på underlaget.</p>
Bremser	Skal være lette at betjente og kunne betjenes af hjælper og bruger. Håndgrebet må ikke være i vejen for hænderne under kørsel. Bremsen må ikke øge totalbredden på stolen. Skal være lette at justere og der skal være et brugervenligt håndgreb og lette at udskifte.
Skubbehåndtag	Skal være højdeindstillelige i området 90 cm – 110 cm over gulv.
Tipsikring	Kørestolen skal være monteret med to tipsikringer, som skal kunne indstilles og deaktiveres uden brug af værktøj.
Trædepedal	Kørestolen skal have mindst én trædepedal, evt. integreret i tipsikringen.
Vægt	Vægt med hjul og ekskl. alt øvrigt aftageligt udstyr max. 35 kg.

Brugervægt	Min. 125 kg. Max brugervægt skal være tydeligt mærket på kørestolen.
Rengøring	Kørestolen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Hele stolen skal kunne tåle vaskemaskine. Evt. hulrum eller forsænkninger, hvor væske kan samles, skal være forsynet med drænhul
Øvrigt	Kørestolen skal kunne benyttes med ledsagerbetjent trappekører. Kørestolen skal kunne monteres med hjælpemotor. Kørestolen skal være beregnet til fastspænding under transport i bil, og anbefalede fastspændingssteder skal være tydeligt afmærket på stolen. Mulighed for montering af seler, gerne uden brug af værktøj. Stolen skal kunne indstilles med et minimalt forbrug af værktøj. Let tilgængeligt reservedelskatalog på dansk. Det skal være muligt at få kvalificeret konsulentbistand til at indstille kørestolen.
Leveringstid	Max. 5 hverdage.

Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)

Standard siddepude
 Forskellige rygpuder
 Fast ryg
 Forskellige typer kropsstøtter og sidestøtter
 Nakkestøtter/hovedstøtter med forskellige udformninger, som kan reguleres i højde, dybde og vinkel
 Lange og korte armlæn
 Hemiplegiarmlæn
 Kørestolsbord, halv og hel
 Forskellige typer benstøtter, herunder faste benstøtter, amputationsbenstøtter og hvis muligt centerhængte benstøtter.
 Sele
 Elektrisk betjening af sædekip, hvis det er muligt at montere dette på kørestolen
 Elektrisk betjening af rygfældning, hvis det er muligt at montere dette på kørestolen
 Skubbebøjle
 Bremsforlænger
 Udskiftelige reservedele som fodstøtter, fodplader, armlænsputer og frakkeskåner.

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 12183:2002 Manuelt drevne kørestole – Krav og prøvningsmetoder eller
- DS/EN 12183:2009 Manuelle kørestole – Krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende

Kørestole der er beregnet til fastspænding under transport i bil skal overholde

- DS/ISO 7176-19: 2002 Kørestole. Del 19: Kørestole – Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug i motorkøretøjer eller
- DS/ISO 7176-19: 2008 Kørestole. Del 19: Kørestole – Del 19: Mobilt udstyr på hjul til brug som sæder i motorkøretøjer eller tilsvarende

Kørestole, der er beregnet til at få monteret en hjælpemotor skal overholde (for hele kombinationen af stol og hjælpemotor)

- DS/EN 12184:2002 Elektrisk drevne kørestole, scootere og deres ladere. Krav og prøvningsmetoder. eller
- DS/EN 12184:2009 Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater. Krav og prøvningsmetoder. eller tilsvarende

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Komplet tilbehørsprogram

Max. brugervægt

Relevante mål og vægtangivelser

Tilladte rengøringsmetoder

Hvorvidt der kan monteres en hjælpemotor.

Hvilke fastspændingssystemer, der må anvendes ved transport i bil.

Stellet og andet materiale på stolen, herunder overfladebehandlingen

Hvis der leveres el-betjent ryg og/eller sædefunktion, da opladningskapacitet og -procedure

Forventet levetid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Konsulentbistand, omfang og indhold, pris

Leveringstid

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Betjeningsvenlighed for bruger, herunder
– bremses, hvis relevant for denne produkttype

Komfort for bruger, herunder
– siddekomfort

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder
– indstillingsfunktioner
– skubbehåndtag
– tipsikring
– vægt
– manøvrering og kørsel
– opladningskapacitet, hvis relevant
– opladningsprocedure, hvis relevant

Indstillingsmuligheder, herunder
– sædebredde
– tilt og rygfoldning

Tilbehørsprogram

Funktionalitet, herunder
– montering af hjælpemotor
– montering på trappekører

Almindelig vedligeholdelse

Rengøringsvenlighed

Leveringstid