

Delaftale 28 – Trehjulet foddreven cykel med to hjul bagpå og hjælpemotor

ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau)	
12 18 06 – 10 (eller lignende)	
Beskrivelse af og krav til hjælpemidlet (Mindstekrav)	
Trehjulet foddreven cykel med hjælpemotor og to hjul bagpå til udendørs brug. Cyklen skal være korrosionsbestandig og kunne tåle bl.a. vejsalt.	
Gear	Skal leveres med minimum 5 gear. Gearskifteren skal være flytbar mellem højre og venstre side.
Bremse	Leveres med fod- og håndbremse med parkeringsfunktion. Håndbremsen skal være flytbar mellem højre og venstre side.
Styring	Styret skal kunne justeres i højde og vinkel (multi-indstilleligt). Håndtag og speedergreb skal være komfortabelt og brugervenligt, speeder skal kunne betjenes med højre og/eller venstre hånd Styrefunktionen skal være logisk og enkel at betjene. Der skal være mulighed for at justere afstanden mellem sadel og styr.
Totalvægt	Cyklens vægt skal være max 40 kg inkl. batteri.
Lys	Cyklen skal være monteret med reflekser efter gældende dansk lov, og der skal være mulighed for at montere forlygter og baglygter
IP-klasse	Elektriske dele skal have en beskyttelse mod indtrængning af vand på min. IPx 4.
Batteri og lader	Cyklen skal være udstyret med en synlig indikator for strømkapacitet. Batteriet skal være vedligeholdelsesfrit. Der skal leveres en lader med hver cykel. Laderen skal have indikatorer for, at opladning foregår, og for at opladning er fuldført. Cyklens ladestik skal være let tilgængeligt. Cyklen skal have en teoretisk kørestrækning på minimum 25km.
Sadel	Skal være behageligt og yde god siddekomfort, være slidstærkt i ikke-absorberende materiale. Skal være højdeindstillelig mellem minimum 65cm til 88cm fra jord (evt. fordelt på forskellige modeller) Indstigningshøjde skal være max 20cm
Tilbehør	Cyklen skal leveres med en kurv med lasteevne på min. 5 kg.
Mærkning	Cyklen skal være mærket med max. brugervægt og tilbehør med max. lasteevne.
Brugervægt	Min. 110 kg.
Rengøring	Cyklen skal kunne tåle at rengøres i henhold til Statens Serum Instituts retningslinjer for MRSA i hhv. hjemmepleje og plejeboliger. Cyklen skal kunne tåle at rengøres med kommunens sædvanlige metoder
Leveringstid	Max. 15 hverdage.
Beskrivelse af og krav til ekstra tilbehør (Mindstekrav)	
Forskellige sadeltyper	
Forskellige typer styr	

Tåclips

Stokkeholder

Presenning til overdækning af cyklen

Krav til dokumentation

Der skal medsendes dokumentation for overholdelse af relevante krav i Direktivet for medicinsk udstyr.

Det kunne være dokumentation for prøvning efter

- DS/EN 12184:2009 Elkørestole, elscootere og tilhørende ladeapparater – Krav og prøvningsmetoder eller tilsvarende.

Der skal medsendes oplysninger om følgende:

Hyppeghed og omfang af evt. eftersyn og hvilke kompetencer, der kræves for at udføre eftersynet

Max. brugervægt

Alle brugsmål og vægtangivelser

Tilladte rengøringsmetoder

Tilbehørsprogram

Forventet levetid

Opladningskapacitet

Leveringstid

Garantiperiode eller reklamationsret udover Købelovens bestemmelser

Ved afprøvning af produktet eller ved granskning af dokumentationen vil der blive lagt vægt på (Vurderingsparametre)

Betjeningsvenlighed for bruger, herunder

- styring af cyklen
- cyklens øvrige funktioner
- håndtag- og speedergreb

Komfort for bruger, herunder

- siddekomfort
- håndtag og speedergreb

Tilbehørsprogram med relevante tilbehørsdele

Brugervenlighed for hjælper og depotpersonale, herunder

- indstillingsfunktioner
- opladningskapacitet
- opladningsprocedure

Indstillingsmuligheder, herunder

- sadel
- styr

Almindelig vedligeholdelse

Rengøringsvenlighed

Leveringstid